

Connect funktion/anslutning mikrobrytare

MA Låstyp	Regel ute Kontakt 1	Regel inne Kontakt 2	Kontakt 3	Kontakt 4
310-35/50/70	Blå: Regel ute (förreglad)	Grön: Regel inne		
311-35/50/70	Vit: Gemensam	Svart: Gemensam		
410-35/50/70	Röd: Regel ej förreglad	Gul: Regel ej inne		
411-35/50/70				
511-50				
640-35/50				
MB Låstyp	Regel ute Kontakt 1	Bortasäker Kontakt 2	Kontakt 3	Kontakt 4
2002-50	Blå: Regel ute (förreglad)	Grön: Bortasäker		
	Vit: Gemensam	Svart: Gemensam		
	Röd: Regel ej förreglad	Gul: Ej bortasäker		
MC Låstyp	Förregling Kontakt 1	Cylinder/vred Kontakt 2	Trycke insida Kontakt 3	Kontakt 4
620-35/50	Blå: Förreglad	Grön: Cyl/vred/trycke i rörelse	Brun: Trycke i rörelse	
621-35/50	Vit: Gemensam	Svart: Gemensam	Orange: Gemensam	
622-35/50	Röd: Ej förreglad	Gul: Cyl/vred/trycke i vila	Grå: Trycke i vila	
624-35/50				
636-50				
ME Låstyp	Regel ute Kontakt 1	Kontakt 2	Utrymning Kontakt 3	Kontakt 4
710-35/70	Blå: Regel ute (förreglad)		Brun: Utrymning används	
711-35/70	Vit: Gemensam		Orange: Gemensam	
	Röd: Ej förreglad		Grå: Utrymning i vila	
MF Låstyp	Förregling Kontakt 1	Cylinder/vred Kontakt 2	Kontakt 3	Kontakt 4
220-35	Blå: Förreglad	Grön: Cyl/vred i vila		
221-35	Vit: Gemensam	Svart: Gemensam		
222-35	Röd: Ej förreglad	Gul: Cyl/vred i rörelse		
230-35				
231-35				
232-35				
Låstyp	Kontakt 1	Kontakt 2	Kontakt 3	Kontakt 4
222-50	Brun: Förreglad	Grön: Cyl/vred i rörelse		
232-50	Lila: Gemensam	Svart: Gemensam		
	Vit/blå: Ej förreglad	Gul: Cyl/vred i vila		
MG Låstyp	Förregling Kontakt 1	Cylinder/vred Kontakt 2	Utrymning Kontakt 3	Kontakt 4
721-35/70	Blå: Förreglad	Grön: Cylinder i vila	Brun: Utrymning används	
722-35/70	Vit: Gemensam	Svart: Gemensam	Orange: Gemensam	
732-35/70	Röd: Ej förreglad	Gul: Cylinder i rörelse	Grå: Utrymning i vila	
Låstyp	Kontakt 1	Kontakt 2	Kontakt 3	Kontakt 4
722-50	Brun: Förreglad	Grön: Cylinder i rörelse	Rosa: Utrymning används	
732-50	Lila: Gemensam	Svart: Gemensam	Orange: Gemensam	
762-50	Vit/blå: Ej förreglad	Gul: Cylinder i vila	Vit/röd: Utrymning i vila	
772-50				

Connect funktion/anslutning mikrobrytare (forts.)

MI Låstyp	Förregling Kontakt 1	Uppställning Kontakt 2	Utrymning Kontakt 3	Kontakt 4
767-35/70	Grön: Förreglad	Grön: Ej uppställd	Brun: Utrymning används	
	Röd: Gemensam	Svart: Gemensam	Orange: Gemensam	
	Gul: Ej förreglad	Gul: Uppställd	Grå: Utrymning i vila	
MJ Låstyp	Förregling Kontakt 1	Cylinder/vred Kontakt 2	Utrymning Kontakt 3	Kontakt 4
761-35/70	Grön: Förreglad	Grön: Cylinder i vila	Brun: Utrymning används	
762-35/70	Röd: Gemensam	Svart: Gemensam	Orange: Gemensam	
772-35/70	Gul: Ej förreglad	Gul: Cylinder i rörelse	Grå: Utrymning i vila	
MK Låstyp	Förregling Kontakt 1	Cylinder Kontakt 2	Utrymning Kontakt 3	Kontakt 4
727-35/70	Blå: Förreglad	Grön: Ej uppställd	Brun: Utrymning används	
	Vit: Gemensam	Svart: Gemensam	Orange: Gemensam	
	Röd: Ej förreglad	Gul: Uppställd	Grå: Utrymning i vila	
ML Låstyp	Förregling Kontakt 1	Cylinder/vred Kontakt 2	Kontakt 3	Uppställning Kontakt 4
220-50	Brun: Förreglad	Grön: Cyl/vred i rörelse		Röd: Ej uppställd
221-50	Lila: Gemensam	Svart: Gemensam		Blå: Gemensam
230-50	Vit/blå: Ej förreglad	Gul: Cyl/vred i vila		Vit/svart: Uppställd
231-50				
MM Låstyp	Förregling Kontakt 1	Cylinder Kontakt 2	Utrymning Kontakt 3	Uppställning Kontakt 4
721-50	Brun: Förreglad	Grön: Cylinder i rörelse	Rosa: Utrymning används	Röd: Ej uppställd
761-50	Lila: Gemensam	Svart: Gemensam	Orange: Gemensam	Blå: Gemensam
	Vit/blå: Ej förreglad	Gul: Cylinder i vila	Vit/röd: Utrymning i vila	Vit/svart: Uppställd
MN Låstyp	Förregling Kontakt 1	Cylinder Kontakt 2	Utrymning Kontakt 3	Återinrymning Kontakt 4
727-50	Brun: Förreglad	Grön: Cylinder i rörelse	Rosa: Utrymning används	Röd: Ej aktiverad
767-50	Lila: Gemensam	Svart: Gemensam	Orange: Gemensam	Blå: Gemensam
	Vit/blå: Ej förreglad	Gul: Cylinder i vila	Vit/röd: Utrymning i vila	Vit/svart: Aktiverad
MO Låstyp	Förregling Kontakt 1	Kontakt 2	Kontakt 3	Kontakt 4
510-50	Blå: Regel ute (förreglad)			
	Vit: Gemensam			
	Röd: Regel ej förreglad			
MP Låstyp	Regel ute Kontakt 1	Regel inne Kontakt 2	Kontakt 3	Kontakt 4
710-50	Blå: Regel ute (förreglad)	Grön: Regel inne	Brun: Utrymning används	
711-50	Vit: Gemensam	Svart: Gemensam	Orange: Gemensam	
740-50	Röd: Regel ej förreglad	Gul: Regel ej inne	Grå: Utrymning i vila	

Modul/smalprofil Classic funktion mikrobrytare

	Funktion
M3	2 st mikrobrytare. Bistabila funktioner. Den ena intryckt när regeln är inlåst. Den andra är intryckt vid utlåst och förreglad regel.
M4	Bistabil funktion. Mikrobrytaren är intryckt vid utlåst regel. Växlar när regeln lämnar sin yttre position.
M5	Bistabil funktion. Mikrobrytaren är intryckt vid utlåst och förreglad regel. Indikering av regel och förregling. Växlar när förregling upphävs och regeln lämnar sin yttre position.
M6	Momentan funktion. Mikrobrytaren är intryckt och växlar vid öppning med nyckel eller vred.
M7	Momentan funktion. Mikrobrytare för indikering av utrymningsvredets rörelse. Mikrobrytaren är intryckt och växlar när utrymningsvredet används. Återgår när utrymningsvredet släpps.
M8	Momentan funktion. Mikrobrytare som indikerar när utrymningsvred, nyckel eller vred används. Är intryckt och växlar vid användning.
M9	Momentan funktion. Mikrobrytaren känner av om cylinderfallen är utlåst eller ej.